




PRESSALIT®

Article Numéro article	Unité de levage pour plan de travail, réglable en hauteur électriquement RK1012
Description	<p>EAN: 5708590265735 HMI: 42886</p>  <p>Le nom d'INDIVO est relatif à la configuration individuelle des produits.</p> <p>Unité de levage pour plan de travail, avec 2 moteurs et boutons de réglage. 3 supports et transformateur inclus. Longueurs 1401 mm - 2000 mm. Réglable en hauteur jusqu'à 300 mm</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	300 mm
Capacité du produit	Charge maximale admissible (uniformément répartie) : 100 kg plan de travail compris
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 20 mm/s Vitesse en descendant: 20 mm/s
Niveau sonore	45 dB
Matériaux	Matériaux : Console motrice : aluminium Renforts transversaux : aluminium Supports : acier Boutons : plastique ABS
Ergonomie	Avec l'unité de levage le plan de travail s'adapte facilement aux besoins des utilisateurs en position debout ou assis et offre ainsi un meilleur confort d'utilisation. Il peut s'agir d'une cuisine privée ou collective.



Article Numéro article	Unité de levage pour plan de travail, réglable en hauteur électriquement RK1012
Fonctions	Réglable en hauteur à l'aide de boutons ou d'une commande manuelle. Est adaptée à la plupart des éléments standards de cuisine. Livrabable pour plan de travail dans les dimensions souhaitées (entre 600 et 3000 mm longueur).
Vérin	DB4 Deskline (Linak) 1000 N, IP22
Boîte de contrôle	CBD4 (Linak) IP22
Télécommande filaire	HB53 (Linak), IPX1
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 300 W Consommation d'électricité en veille: 2 W
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>



PRESSALIT®

Article	Unité de levage pour plan de travail, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	RK1012

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®