



PRESSALIT®

Pressalit Magnum 104 Abattant de WC standard avec charnières fixes en acier inoxydable

Numéro article

104000-B33999
EAN:5708590024080

Spécialement mis au point pour la série d'appareils sanitaires de Villeroy & Boch du même nom.




Couleur

Blanc

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Magnum", réf. 104, en plastique thermdurci coloré dans la masse, avec charnières fixes B33 en acier inoxydable

- entraxe : 155 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- destiné au modèle de WC "Magnum" de V&B
- 10 ans de garantie



Type de construction

Wrap-over

Designer

Frog Design

Année de design

1987



PRESSALIT®

Pressalit Magnum 104
Abattant de WC standard avec charnières fixes en acier inoxydable

Matériaux	Abattant : Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement. Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle). Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique. Charnières : Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	3,149 kg
Dimensions de carton	490x389x84 mm
Poids de carton	3,622 kg
Dimensions de colis	500x400x368 mm
Poids de colis	18,11 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	12
Nombre par palette	60
Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



PRESSALIT®

Pressalit Magnum 104
Abattant de WC standard avec charnières fixes en acier inoxydable

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur.

Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®